

Garant
SCMT 120404, Vrsta: HB7120-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120404 HB7120-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VS

Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm

Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7120-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje