

**Garant****TCMT 110208, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Razred artikla	21G

**Opis**

TCMT 110208 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 260 m/min
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110208
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje