

**Garant****VC.T 110302, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261364 HB7140-1
GTIN	4045197819451
Razred artikla	21G

**Opis**

VCMT 110302 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 260 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje