

**Garant****Držač za unutaranje ubodno tokarenje, desno, Promjer drške DS / širina utora W: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273790 16/2
GTIN	4045197525017
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Tehnički opis**

$t_{\text{maks}}$ unutaranja obrada	6 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{\text{min}}$	23 mm
Udaljenost vrha od osi	14,5 mm
Širina utora w	2 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Ukupna duljina L	180 mm
Duljina izboja $L_1$ za uvučene držače	30 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	16 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	desno
Unutaranje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

---

**Pribor**

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Pritezni vijak tip 9	279815 9
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600