

Garant**WCHX 10T304, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268492 ALU
GTIN	4045197470881
Razred artikla	21K

Opis**Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 20.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 20 mm

Vrsta: HU70AL

Brzina reza v_c glavna primjena: 300 - 600 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 180 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Brzina reza v_c sporedna primjena	180 m/min
Brzina reza v_c glavna primjena	300 - 600 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Tip	ALU
Dodatna primjena	K
Vrsta	HU70AL
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 10T304
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje