



Glava za brzo namještanje držača noža, tip: B



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318000 B
GTIN	4045197315700
Razred artikla	36A

Opis

Upotreba:

Glavu za namještanje držača postaviti tako da brušena površina nalegne na poprečnu vodilicu u horizontalnoj ravnini i stegnuti. Zbog toga provrt za centriranje mora prije biti odgovarajuće istokaren. Poravnanje se vrši s držačem za unutarne tokarenje stegnutim u odgovarajući položaj okomito na čeonu stranu. Pokazivač staviti u nulti položaj i stegnuti T maticu. Za teške obrade preporučljivo je osigurati držač s dva svornjaka. Provrti za svornjake su unaprijed izbušeni.

Dio isporuke:

Uključena 1 glava za brzo namještanje držača noža br. 318000, 1 brzoizmjenjivi držač za unutarne tokarenje br. 318100; 318200.

Tehnički opis

maksimalna pogonska snaga tokarilice	5,888 kW
maksimalni doseg A	71 mm
maksimalna visina tokarskog noža h	32 mm
širina	150 mm
Tip	B
Ø provrta na ploči za centriranje	16 mm

Visina	75 mm
Ø provrta na glavi	32 mm
maksimalna širina kliznika SB	150 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač

Pribor

Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža tip B32/120	318100 B32/120
Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža tip B25/140	318100 B25/140
Brzoizmjenjivi držač za odrezivanje bez čelika tip B	318600 B
Brzoizmjenjivi držač alata s cilindričnim prihvatom tip B	318300 B
Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža tip B32/140	318100 B32/140
Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža tip B25/120	318100 B25/120
Stezna ruka komplet odgovara glavi držača noža B	318150 B
Brzoizmjenjivi držač alata za unutarne tokarenje tip B	318200 B