



## Glava za brzo namještanje držača noža, tip: C



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318000 C
GTIN	4045197315717
Razred artikla	36A

### Opis

#### Upotreba:

Glavu za namještanje držača postaviti tako da brušena površina nalegne na poprečnu vodilicu u horizontalnoj ravnini i stegnuti. Zbog toga provrt za centriranje mora prije biti odgovarajuće istokaren. Poravnanje se vrši s držačem za unutarne tokarenje stegnutim u odgovarajući položaj okomito na čeonu stranu. Pokazivač staviti u nulti položaj i stegnuti T maticu. Za teške obrade preporučljivo je osigurati držač s dva svornjaka. Provrti za svornjake su unaprijed izbušeni.

#### Dio isporuke:

Uključena 1 glava za brzo namještanje držača noža br. 318000, 1 brzoizmjenjivi držač za unutarne tokarenje br. 318100; 318200.

### Tehnički opis

maksimalni doseg A	100 mm
maksimalna visina tokarskog noža h	45 mm
maksimalna pogonska snaga tokarilice	11,04 kW
maksimalna širina kliznika SB	180 mm
Visina	105 mm
Ø provrta na ploči za centriranje	16 mm

Ø provrta na glavi	40 mm
Tip	C
širina	200 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač

## Pribor

Brzoizmjenjivi držač alata za unutarnje tokarenje tip C40	318200 C40
Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža tip C40/150	318100 C40/150
Brzoizmjenjivi držač alata za unutarnje tokarenje tip C50	318200 C50
Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža tip C40/170	318100 C40/170
Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža tip C32/150	318100 C32/150
Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža tip C32/170	318100 C32/170
Stezna ruka komplet odgovara glavi držača noža C	318150 C