



## Stezna glava za ureznike / uvaljivače Tip DSPL s drškom, tip: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	334510 12
GTIN	2050001921062
Razred artikla	35B

### Opis

#### Izvedba:

- Dvostruko stezanje se provodi pomoću troje stezinih čeljusti, koji centriraju dršku ureznika, te putem četiriju čeljusti koje stežu četverokut ureznika.
- Sigurnosna spojka pri ispravnom postavljanju sprječava pucanje alata. Navoji u slijepim rupama se mogu rezati do dna.
- Samonamještajući mehanizam izjednačava greške pomaka između posmaka stroja i koraka navoja.
- Izjednačenje duljine djeluje vlačno i tlačno.<br>Ono sprječava da se kod ručnog ili strojnog upravljanja posmakom<br>navoj krivo ureže.

#### Upotreba:

Za urezivanje navoja na reverzibilnim bušilicama, revolverskim tokarilicama. Može se primijeniti vodoravno i okomito za desni navoj.

#### Dio isporuke:

Uključuje 1 stezni ključ.

#### Napomena:

Izvedba bez kompenzacije duljine dostupna na upit. **Veličina 30 i 42** (= MK 4 odn. 5 za metričke M14– M30 ili M18 – M42)**na zahtjev.**

### Tehnički opis

Drška Ø područja	2,5 - 10 mm
Ø kućišta	58 mm
za Whitworth cijevni navoj	R1/8
ovjes paralelan s osovinom	1 mm
Stezni raspon četverokut	0 - 8 mm
za Whitworth navoj	G1/8 – 1/2
Područje reza	M3 – M12
Kompenzacija duljine na vlak	20 mm
Morse konus MK	2
Kompenzacija duljine na tlak	10 mm
Duljina od vratila stroja	135 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja