

Garant**Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska, HSK-E 40 A = 60, Stezni Ø D1: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308302 3
GTIN	4045197480088
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- HSK dosjedne površine obrađene.
- Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 40000 min⁻¹.**Upotreba:**

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.**

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	3 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Ø D ₂	9 mm
Vanjski Ø D	14 mm
Prihvat	HSK-E 40 A = 60
Norma prihvata	DIN 69893

Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 40000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Donji ormar	354290
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 3-5 mm	354240 3-5
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9