

**Garant**

**Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska, HSK-E 40 A = 70, Stezni Ø D1: 12mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308304 12
GTIN	4045197480217
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- HSK dosjedne površine obrađene.
- Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.

**Upotreba:**

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.**

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Vanjski Ø D	24 mm
Prihvat	HSK-E 40 A = 70
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1

Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 40000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Donji ormar	354290
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12