

Garant**Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska, HSK-E 50 A = 70, Stezni Ø D1: 6mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308308 6
GTIN	4045197480385
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- HSK dosjedne površine obrađene.
- Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 40000 min⁻¹.

Upotreba:

- Osobito u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	6 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Ø D ₂	12 mm
Vanjski Ø D	17 mm
Prihvat	HSK-E 50 A = 70
Norma prihvata	DIN 69893

Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 40000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Donji ormar	354290
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9