

Garant

MicroClamp – precizna stezna glava, HSK-E 40 A = 46, Tip: 0,2-3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Razred artikla	31H

Opis

Izvedba:

- Za desni i lijevi smijer vrtnje.
- Koncentričnost < 0,01 mm.
- Prenosivi stezni moment 7 Nm.
- Dopusšten broj okretaja: 60000 okretaja/min.
- Dozvoljeni stezni moment 2 Nm.

Dio isporuke:

Uključuje stezni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon $\varnothing D_1$: 0,2 - 3,4 mm

Vanjski $\varnothing D$: 19 mm

$\varnothing D_2$: 12 mm

Rezervni stezni ključ: 627425 2

Tehnički opis

Stezni raspon $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Rezervni stezni ključ	627425 2
$\varnothing D_2$	12 mm

Vanjski Ø D	19 mm
Prihvat	HSK-E 40 A = 46
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Mikrobušaća glava

Pribor

Šesterokutni odvijač s poprečnim zahvatom Imbus 2 mm	627425 2
6-kutni odvijač s t ručicom 6-kut 2 mm	627481 2