



Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338450 2
GTIN	4045197603432
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatač ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za navojni Ø svrdla d 1 DIN 374/376	M4,5 – M5
Produžetak Ø D ₃	6 mm
za četverokut K ₁	2,7 mm
za Ø drške s navojem d ₂	3,5 mm
Produžetak L ₂	60 mm
Produžetak L ₃	130 mm
Produžetak K ₂	4,9 mm
Produžetak Ø D ₄	7,5 mm

za duljinu pritezanja l_1	23 mm
za nazivni \emptyset navoja d_1 DIN 371	M3
Vrsta proizvoda	Produžetak