

3M**Dvostrana ljepljiva traka, Širina×Duljina (mm×m): 50X25**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083628 50X25
GTIN	8000280457008
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 9191 dvostrana ljepljiva traka odlikuje se ljeplivom od sintetskog kaučuka **osjetljivim na tlak** s većom snagom lijepljenja i trenutačnim lijepljenjem.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Boja	žućkasto
širina	50 mm
Duljina	25 m
Oznaka proizvođača	9191
Materijal pokrova	Silikonizirani papir
ljepilo	sintetički kaučuk

vrsta ljepljive trake	dvostrano
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Posebnost	moгуće ručno trganje
relativna vlažnost u skladištu	40 - 65 %
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Debljina	0,26 mm
Primjena	Montaža
Primjena	postavljanje tepiha
Temperatura skladištenja	16 - 25 °C
postojanost na temperaturi do	-30 - 75 °C
Materijal nosača	Tkanina
Snaga lijepljenja na čeliku	0,95 N/mm
Vlačna čvrstoća	2,6 N/mm
Sposobnost širenja	9 %
Vrsta proizvoda	Selotejp