



## Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem, tip: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338450 8
GTIN	4045197603609
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

#### Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

#### Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

### Tehnički opis

za $\varnothing$ drške s navojem $d_2$	10 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	15 mm
Produžetak $L_2$	60 mm
za duljinu pritezanja $l_1$	33 mm
za četverokut $K_1$	8 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	10 mm
Produžetak $K_2$	8 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja $d_1$ DIN 371	M10

Produžetak L <sub>3</sub>	130 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak