



Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem, tip: 13



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338450 13
GTIN	4045197603708
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatač ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljena, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za četverokut K_1	14,5 mm
za duljinu pritezanja l_1	43 mm
Produžetak L_2	100 mm
Produžetak L_3	200 mm
za navojni \varnothing svrdla d 1 DIN 374/376	M22 – M24
Produžetak $\varnothing D_3$	18 mm
Produžetak K_2	14,5 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	26 mm

za Ø drške s navojem d ₂	18 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak