



Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem, tip: 10



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 338450 10 |
| GTIN | 4045197603647 |
| Razred artikla | 32H |

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatač ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

| | |
|---|--------|
| za duljinu pritezanja l_1 | 36 mm |
| Produžetak L_3 | 130 mm |
| za četverokut K_1 | 9 mm |
| Produžetak $\varnothing D_4$ | 18 mm |
| Produžetak K_2 | 9 mm |
| za navojni \varnothing svrdla d 1 DIN 374/376 | M16 |
| Produžetak $\varnothing D_3$ | 12 mm |
| za \varnothing drške s navojem d_2 | 12 mm |

| | |
|---------------------------|------------|
| Produžetak L ₂ | 90 mm |
| Vrsta proizvoda | Produžetak |