



Lagani rotirajući šiljak za tokarenje, Morse konus: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320650 5
GTIN	4019208000183
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

- **Kut vrha od 60°.**
- **Lagana izvedba.**
- **Precizni valjkasti ležajevi za visoku preciznost rotacije.**
- **Ne zahtijeva održavanje.**

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Pretežno za obradu manjih i najsitnijih dijelova svim vrstama tokarilicama.

Ø kućišta D: 58 mm

Korisna duljina B: 104 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 30 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,01 mm

za težinu obratka: 1600 kg

Tehnički opis

za težinu obratka	1600 kg
Najveći Ø vrha 60 ° A	30 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,01 mm
Ø kućišta D	58 mm

Korisna duljina B	104 mm
Morse konus	MK5
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice