



Lagani rotirajući šiljak za tokarenje, Morse konus: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320655 5
GTIN	5907412202747
Razred artikla	36C

Opis

Izvedba:

- **Kut vrha od 60°.**
- **Lagana izvedba.**
- **Precizni valjkasti ležajevi za visoku preciznost rotacije.**
- **Ne zahtijeva održavanje.**

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Pretežno za obradu manjih i najsitnijih dijelova svim
vrstama tokarilicama.

Ø kućišta D: 75 mm

Ukupna duljina L: 246 mm

Korisna duljina B: 116,5 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 50 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,006 mm

Duljina vrška C: 55,5 mm

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	4000 min ⁻¹
za težinu obratka	650 kg
Korisna duljina B	116,5 mm

Morse konus	MK5
Ø kućišta D	75 mm
Duljina vrška C	55,5 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,006 mm
Najveći Ø vrha 60 ° A	50 mm
Ukupna duljina L	246 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice