

Garant**DNMG 110408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250654 HB7120-1
GTIN	4045197819741
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	VS

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje