

Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251144 HB7120-1
GTIN	4045197819932
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7120-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VS

Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7120-1
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje