


Garant**SNMG 120404, Vrsta: HB7120-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7120-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta	HB7120-1
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VM

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje