

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250652 HB7140-1
GTIN	4045197820426
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	0,4 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje