

**Garant****CNMG 09T304, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 09T304 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VS

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje