

Garant**DNMG 150612, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 250864 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820471 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150612 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 210 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Lomač odvojenih čestica | VG |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto |
| Posmak f | 0,25 - 0,6 mm/okr |
| Vrsta | HB7140-1 |
| Dubina reza a_p | 1,5 - 6 mm |
| Glavna primjena | M |
| Kutni radijus | 1,2 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 50 - 210 m/min |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150612 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |