

Garant**SNMG 120412, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120412 HB7140-1 Kutni radijus: 1,2 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje