

**Garant****DNMG 110408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 110408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7140-1
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 260 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje