


Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Vrsta	HB7120-1
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VG
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje