

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VS
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Vrsta	HB7120-1
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje