

Garant**DNMG 150608, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 250660 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820457 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150608 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 70 - 260 m/min |
| Vrsta | HB7140-1 |
| Posmak f | 0,1 - 0,4 mm/okr |
| Dubina reza a_p | 0,3 - 2 mm |
| Lomač odvojenih čestica | VS |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Glavna primjena | M |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |