


**Garant****SNMG 120408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Razred artikla	21G

**Opis**

SNMG 120408 HB7140-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VG

Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mmPosmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 210 m/min**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 210 m/min
Lomač odvojenih čestica	VG
Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Dubina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje