

Garant**TNMG 160404, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	VS
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7120-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje