

**Garant****TNMG 160408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Razred artikla	21G

**Opis**

TNMG 160408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 260 m/min
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,8 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje