


**Garant****SNMG 150612, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Razred artikla	21G

**Opis**

SNMG 150612 HB7120-1 Kutni radijus: 1,2 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VG

Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mmPosmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Vrsta	HB7120-1
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VG

Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje