


Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VG
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 210 m/min
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Vrsta	HB7120-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje