

**Garant****CC.T 09T302, Vrsta: HB7120-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Razred artikla	21G

### Opis

CCMT 09T302 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Tolerancija: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

### Tehnički opis

Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 290 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Vrsta	HB7120-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje