

Garant
Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, BT 50 A = 100, Stezni Ø D1: 25mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303445 25
GTIN	4045197487254
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	25 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Ø D ₂	44 mm
Vanjski Ø D	53 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Donji ormar	354290
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoj zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50