

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, BT 40 A = 130, Stezni  $\varnothing$  D1: 8mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303427 8
GTIN	4045197648198
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od  $\varnothing$  6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

### Standard:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

## Tehnički opis

$\varnothing$ D <sub>2</sub>	21 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Vanjski $\varnothing$ D	27 mm
Prihvat	BT 40 A = 130
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Donji ormar	354290
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12