

3M**Ojačana ljepljiva traka, Širina×Duljina (mm×m): 50X50**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 8954 je višezilna traka od PP-a s **vrlo čvrstim ojačanjem od staklenih vlakana (po duljini i širini)** vrlo visoke otpornosti na trganje i abraziju. **Prikladno za ambalažu kod prijevoza opasnih materijala!**

Upotreba:

Za spajanje i osiguravanje, npr. kao osigurač paleta ili proizvoda.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	8954
Boja	prozirno
širina	50 mm
Debljina	0,13 mm

Duljina	50 m
vrsta ljepljive trake	jednostrano
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Sposobnost širenja	10 %
Materijal nosača	PP folija
s odvajajućim slojem (liner)	ne
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Vlačna čvrstoća	13,5 N/mm
ljepilo	Sintetički kaučuk
Posebnost	otporno na habanje
Posebnost	otporan na vlagu
Posebnost	otporno na trganje
Primjena	Lijepljenje
Primjena	Vezanje
Primjena	Pakiranje
Temperatura skladištenja	21 °C
postojanost na temperaturi do	60 °C
Snaga lijepljenja na čeliku	0,7 N/mm
Vrsta proizvoda	Selotejp