

Garant

GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 5,55mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122426 5,55 |
| GTIN | 4045197821454 |
| Razred artikla | 11E |

Opis

Izvedba:

Razvijeno za korištenje pri **vrlo velikim brzinama rezanja**. Izrazito prikladno za strojeve s **niskim prihvatom snage** i visokim brojem okretaja.

- **Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.**
- **Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.**
- **Polirani stezni utori omogućuju dobro odvođenje strugotina.**

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za **veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja osovine**. Optimirana mikrometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ukupna duljina L | 66 mm |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ² | 0,19 mm/okr |
| Nazivni Ø D _c | 5,55 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Tolerancija nazivnog Ø | h7 |
| Ø drške D _s | 6 mm |
| Duljina žlijeba za odvođenje L _c | 28 mm |

| | |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Standard | DIN 6537 K |
| Tolerancija drške | h6 |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂ | 19,7 mm |
| Seriya | Master Steel |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| izvedba | 4×D |
| Kut vrha | 135 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HB s h6 |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara |
| Strategija rezanja | HPC |
| Polustandardno | da |
| Prsten u boji | zeleno |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 220 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 75 m/min | M |
| GG | prikladno | 160 m/min | K |
| GGG | prikladno | 130 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno | | |

