

# AEG

## Ravna brusilica, tip: GSL600E



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077271 GSL600E
GTIN	4002395192946
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Univerzalnaravna brusilica s predodabirom broja obrtaja.

- **Vrlo dugačko vreteno i tanko toplinski izolirano grlo prijenosnika za radove na teško pristupačnim mjestima.**
- **Robusno metalno kućište prijenosnika s duplim ležajem. Priključni kabel od 4 m.**

#### Dio isporuke:

Uključujući steznu čahuru Ø 6 mm, stezni ključ SW 15/17.

#### Napomena:

Odgovarajuće vrhove za glodanje možete pronaći pod br. 540200 i dalje.

Odgovarajuće vrhove za brušenje možete pronaći pod br. 550600 i dalje.

Odgovarajuće vrhove za poliranje možete pronaći pod br. 551850 i dalje.

### Tehnički opis

Prihvat snaga	600 W
maksimalne vibracije prema EN	3 m/s <sup>2</sup>
Težina	1,9 kg
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Oznaka proizvođača	GSL600E
Raspon broja okretaja	10000 - 29000 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm

Opskrba energijom

Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Ravni brusilica

---

**Pribor**Stezna čahura za ravnu brusilicu br. 077271 Ø stezne  
čahure 6 mm

077270 6

Stezna čahura za ravnu brusilicu br. 077271 Ø stezne  
čahure 8 mm

077270 8