

Garant**GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7:
10,9mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 123026 10,9 |
| GTIN | 4045197846808 |
| Razred artikla | 11E |

Opis**Izvedba:**

Razvijeno za korištenje pri **vrlo velikim brzinama rezanja**. Izrazito prikladno za strojeve s **niskim prihvatom snage** i visokim brojem okretaja.

- **Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.**
- **Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.**
- **Polirani stezni utori omogućuju dobro odvođenje strugotina.**

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužni su za **veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja osovine**. Optimizirana mikrometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------|
| Nazivni Ø D _c | 10,9 mm |
| Standard | Tvornička norma |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Ukupna duljina L | 162 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | h7 |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂ | 97,7 mm |
| Ø drške D _s | 12 mm |

| | |
|---|------------------|
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ² | 0,2 mm/okr |
| Duljina žlijeba za odvođenje L _c | 114 mm |
| Seriya | Master Steel |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| izvedba | 8×D |
| Kut vrha | 135 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HB s h6 |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara |
| Strategija rezanja | HPC |
| Polustandardno | da |
| Prsten u boji | zeleno |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 195 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 135 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 125 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 65 m/min | M |
| GG | prikladno | 120 m/min | K |
| GGG | prikladno | 115 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno | | |

