

**Visokoučinska pjena od ulja za rezanje, bez klora, sadržaj: 0,4l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Razred artikla	08J

Opis**Izvedba:**

Ulje za rezanje za najviše zahtjeve. Miješanje s normalnim, mineralnim uljem za rezanje (ne s uljem koje se razrjeđuje vodom) se ne preporuča.

Prednost:

Poboljšava **vijek trajanja alata, rezni učinak i površinsku kakvoću. Ne sadrži klor** – Ne nastaju nikakve štetne pare, **ekološki prihvatljivo**.

Upotreba:

Univerzalno prikladno za **narezivanje** (glodanje, upuštanje, bušenje, rezanje navoja, razvrtavanje, pospremanje, piljenje) kao i za **preoblikovanje**. Obavezno potrebno pri obradi **teško rezljivih materijala**, poput čelika otpornih na hrđu i vrućinu, legiranja nikla, titana i sličnog. Idealno za **obojene metale**.

Snažno prijanjuća pjena od ulja za rezanje za ciljano nanošenje na mjestu obrade. Bez sumpornih i mineralnih ulja, može se fino dozirati, pere se vodom.

Tehnički opis

Označavanje opasnih tvari	GHS02: Plamen
Označavanje opasnih tvari	GHS07 oprez

List s podacima

Izvedba	Sprej u limenci
Otopivo u vodi	otopivo
Vrelište	-24 °C
Temperatura samozapaljenja	235 °C
Mlaznica	Smart Straw
Boja	svijetlo žuto
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
Sadržaj	0,4 l
Vrsta proizvoda	Ulje za rezanje / ulje za brušenje