

HOLEX**Radioničko pomično mjerilo s očitavanjem bez paralakse i finim podešenjem, mjesto područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415170 300
GTIN	4045197319012
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom. Sa zaustavnim vijkom. Do vel. 300 prokaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

Ravna skala za **očitanje bez pogreške**, izravno očitavanje **unutarnjih dimenzija** zahvaljujući dodatnoj skali, s preciznim podešavanjem.

Tehnički opis

Mjesto područje	0 - 300 mm
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	90 mm
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	ISO 13385
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,08 mm
Precizno namještanje	da

Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

Pribor

Plastična kutija tip MS300	412470 MS300
----------------------------	--------------