

HOLEX**Pomično mjerilo, mjerno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415186 500
GTIN	4045197479839
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mjerna skala kromirana, bez odsjaja. Mjerne površine kaljene i brušene. **Dugi mjerni krakovi za mjerenje velikih obradaka i Ø obratka.**S preciznim namještanjem. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja.
S preciznim namještanjem.

Tehnički opis

Izvedba dijelova za očitavanje	mat kromirano
Duljina kraka	150 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Težina	1,9 kg
Mjerno područje	0 - 500 mm
Očitavanje	0,05 mm
Kalibriranje	A1
Izvedba mjerne površine	kaljeno
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	ISO 13385
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,1 mm

Precizno namještanje	da
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500