



Digitalni uređaj za mjerenje nagiba, tip: 360



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 467560 360 |
| GTIN | 2050001668431 |
| Razred artikla | 46R |

Opis

Izvedba:

- **Aluminijski okvir s preciznim dosjednim površinama, gore s prizmom.**
- **Strelice na zaslonu služe za jednostavnije postavljanje na 0° odn. 90°.**
- **Funkcija zadržavanja vrijednosti za pohranjivanje rezultata mjerenja.**
- **Podešavanje nulte točke u svakom položaju.**
- **U slučaju mjerenja iznad glave zaslon će se okrenuti i omogućiti očitavanje odozdo.**

Dio isporuke:

Uključuje kutiju za spremanje i 1 bateriju br. 081561 vel. 6LR61.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------|
| Korak | 0,1 stupanj |
| Visina | 49 mm |
| širina | 31 mm |
| Mjerno područje | 360 (4×90°) stupanj |
| Duljina | 153 mm |
| Tolerancija ravnine | 0,0762 mm |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 6LR61 |
| Broj sadržanih baterija | 1 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Granica odstupanja elektroničkog modula | Vodoravno 0,1 / okomito 0,2 stupanj |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Standard | Standard proizvođača |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | H2 |
| Vrsta proizvoda | Mjerilo nagiba |

Usluge

| | |
|--|-------------|
| Kalibriranje Libela / elektronički uređaj za mjerenje nagiba Preciznost 0,10 mm/m | 026620 0,10 |
|--|-------------|