

STIEFELMAYER

**Precizna vodena vaga, duljina baze×Preciznost: 160/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	468800 160/2
GTIN	4028126003503
Razred artikla	46R

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto kućište od kvalitetnog specijalnog lijeva lakirano s efektom kovanog željeza. Prizmatično i ravno podnožje s fino brušenim kutnim nalijegajućim površinama (važno kod označavanja, poravnavanja itd). Sve su mjerne površine obrađene paralelno s osi libele. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. S izoliranim prihvratima na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.

**Upotreba:**

Za poravnavanje površina, vratila, strojeva itd.

**Standard:****DIN 877****Točnost:**

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom **0,02 mm/m**.

2 = s dosta osjetljivom uzdužnom libelom **0,1 mm/m**.

4 = s uobičajeno osjetljivom uzdužnom libelom **0,4 mm/m**.

**Tehnički opis**

Očitavanje	0,1 mm/m
Razred preciznosti	2
Duljina đona	160 mm
Širina đona	40 mm
Standard	DIN 877

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H2
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

**Usluge**

Kalibriranje Libela / elektronički uređaj za mjerenje nagiba Preciznost 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------