



Precizni unut. mjer. uređaj od čelika bez mjernog sata SU, mjerno područje: 18-35mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435040 18-35
GTIN	2050001047946
Razred artikla	46F

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretni i precizni prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite \varnothing vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držac mjernog alata je toplinski izoliran.

SU precizni mjerni uređaj za provrte, fiksna mjerna ticala **od čelika**.

Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

Dio isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.

Tehnički opis

Broj mjernih ploča	2
--------------------	---

Dubina mjerenja	110 mm
Broj mjernih klinova	9
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	0,5 µm
Mjerno područje	18 - 35 mm
Širina ploče za centriranje	14,8 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

DAkKS kalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023220 60
KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023210 60

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm	484030 26
Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerenja 24 mm	435094 24
Produžetak za mjerne dubine duljina 1000 mm	435142 1000
Produžetak za mjerne dubine duljina 500 mm	435142 500
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Mjerna ploča za mjerno područje 18 – 35 debljina 0,5 mm	435107 0,5
	435084 32

Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 32 mm	
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 22 mm	435084 22
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 32 mm	484030 32
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 20 mm	435084 20
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 30 mm	435094 30
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 50/1 µm	434674 50/1
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 28 mm	435084 28
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22
Digitalni mjerni satOčitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 18 mm	435084 18
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Produžetak za mjerne dubine duljina 2000 mm	435142 2000
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 20 mm	435094 20
Mjerna ploča za mjerno područje 18 – 35 debljina 1 mm	435107 1
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 130/5 µm	434674 130/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Produžetak za mjerne dubine duljina 750 mm	435142 750
Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 250/10 µm	434674 250/10
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 24 mm	435084 24
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 26 mm	435084 26
Čelično ticalo tip 16	434900 16

Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 18 mm	435094 18
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 28 mm	435094 28
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 34 mm	484030 34
Produžetak za mjerne dubine duljina 1500 mm	435142 1500
Produžetak za mjerne dubine duljina 250 mm	435142 250
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 32 mm	435094 32
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm	484030 24
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 30 mm	435084 30
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 22 mm	435094 22
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 26 mm	435094 26
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmHM Ø mjerjenja 34 mm	435094 34
Mjerni svornjak za mjerno područje 18 – 35 mmčelik Ø mjerjenja 34 mm	435084 34