

**FLEX****Brusilica za kutne spojeve – osnovni uređaj, Tip: LLK1503****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Razred artikla	03S

**Opis****Izvedba:**

Snažni akumulatorski osnovni motor TRINOXFLEX 18 V za obradu metalnih površina.

- **Visokooteretiv motor bez četkica sa snažnijim djelovanjem.**
- **Jedinstveni nastavak za alat s brzoizmjenjivom spojkom za izmjenu četiriju dodataka sustava bez korištenja alata za satiniranje i tračno brušenje cijevi, za brušenje s tračnom brusilicom ili brusilicom za kutne spojeve.**

**Dio isporuke:**

**Verzija bez dodataka**, uključujući 2 × baterije od 18 V / 5,0 Ah, punjač i L-Boxx® 238.

**Napomena:**

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 566994 i br. 566996.

Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)

Prihvat snaga: 1200 W

maksimalan broj okretaja: 1500 - 4700 min<sup>-1</sup>

maksimalni Ø diska: 152 mm

Težina: 3,4 kg

**Tehnički opis**

Težina	3,4 kg
--------	--------

maksimalni Ø diska	152 mm
maksimalan broj okretaja	1500 - 4700 min <sup>-1</sup>
Prihvat snaga	1200 W
Oznaka proizvođača	LLK1503
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Brusilica za kutne spojeve

## Pribor

Kompaktna ploča RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Usporedba granulacije 50	566994 50
Kompaktna ploča D × T × H (mm) Usporedba granulacije 280	566996 280
Kompaktna ploča D × T × H (mm) Usporedba granulacije 180	566996 180
Kompaktna ploča RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Usporedba granulacije 100	566994 100
Zatezna matica M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC