



Precizni unut. mjer. uređaj od čelika bez mjernog sata SU, mjerno područje: 50-100mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 435040 50-100 |
| GTIN | 2050001047977 |
| Razred artikla | 46F |

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretnan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite \varnothing vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držac mjernog alata je toplinski izoliran.

SU precizni mjerni uređaj za provrte, fiksna mjerna ticala **od čelika**.

Upotreba:

Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

Dio isporuke:

Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|---|
| Broj mjernih ploča | 3 |
|--------------------|---|

| | |
|---|--|
| Mjerno područje | 50 - 100 mm |
| Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm |
| Dubina mjerenja | 180 mm |
| Broj mjernih klinova | 11 |
| Širina ploče za centriranje | 45 mm |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | C4 |
| Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |

Usluge

| | |
|---|------------|
| KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 160 mm | 023210 160 |
|---|------------|

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm | 484030 100 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 55 mm | 435096 55 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm | 484030 65 |
| Induktivni mjerni sat Extrames tip 2001 | 434670 2001 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm | 484030 80 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 90 mm | 435096 90 |
| Mjerna ploča za mjerno područje 50 – 100 debljina 0,5 mm | 435109 0,5 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm | 484030 60 |
| Mjerni sat ± područje mjerenja / očitavanje 250/10 µm | 434674 250/10 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerenja 75 mm | 435086 75 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm | 484030 75 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerenja 60 mm | 435096 60 |

| | |
|--|-------------|
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerjenja 65 mm | 435096 65 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm | 484030 90 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerjenja 85 mm | 435096 85 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm | 484030 95 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 85 mm | 435086 85 |
| Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 65 mm | 435086 65 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 55 mm | 435086 55 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 70 mm | 435086 70 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 95 mm | 435086 95 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 50 mm | 435086 50 |
| Mjerna ploča za mjerno područje 50 – 100 debljina 1 mm | 435109 1 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 90 mm | 435086 90 |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm | 434920 10 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 100 mm | 435086 100 |
| Čelično ticalo tip 16 | 434900 16 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm | 484030 70 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerjenja 70 mm | 435096 70 |
| Produžetak za mjerne dubine duljina 500 mm | 435142 500 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm | 484030 85 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerjenja 95 mm | 435096 95 |

| | |
|--|---------------|
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerjenja 100 mm | 435096 100 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 60 mm | 435086 60 |
| Adapter za uređaje za mjerenje provrta u 2 točke1 komad tip 35-90 | 439914 35-90 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerjenja 80 mm | 435096 80 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm | 484030 50 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerjenja 75 mm | 435096 75 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm | 484030 55 |
| Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 130/5 µm | 434674 130/5 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmHM Ø mjerjenja 50 mm | 435096 50 |
| Mjerni svornjak za mjerno područje 50 – 100 mmčelik Ø mjerjenja 80 mm | 435086 80 |
| Mjerni sat ± područje mjerjenja / očitavanje 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |